Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 5503.010 ファンモジュール

State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 5503.010 - ファンモジュール VX IT, TS IT 用

強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。シンプルな接続技術とエネルギー効率の高い回転速度制御。

Features

| 品番 | SK 5503.010 | |
|----------|--|--|
| 仕様 | トップパネルなし | |
| 製品説明 | 強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプ ション)。 | |
| メリット | C13 IEC ソケットによる簡単な接続技術 特性線がプリセットされているので、効率のよい回転速度コント ロールを実現 世界中での使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式ユ ニット | |
| 材質 | 鋼板、塗装済み | |
| 塗装色 | RAL 7035 | |
| 同梱品 | ファンユニット 1個 ファン 2個 配線済み 取り付け部品を含む 配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル | |
| 風量 (稼働時) | 280 m³/h | |
| 定格電圧 | 100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz | |
| 定格電流 最大 | 50 Hz の場合: 0.39 A 60 Hz の場合: 0.36 A | |
| | | |

© Rittal 2025 2

Features

| 寸法: | 幅: 550 mm 高さ: 42 mm 奥行: 220 mm |
|-------------------------|--|
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 20 |
| 回転速度 | 100 % |
| 適用ヒューズ | 遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A |
| 取り付け方法 | 次の幅 x 奥行 (mm) の VX IT 内:600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 次の幅 x 奥行の TS IT 内:600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 TX ケーブルネット内に、適用幅x奥行 (mm):600x600 / 600x800 / 600x1000 / 600x1200 / 800x600 |
| 注記: | 逆圧が 25 Pa ある場合は風量が 280 m³/h に低下します |
| 音圧レベル (稼働時) | 46 dB(A) |
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX IT TS IT TX CableNet |
| 動作温度範囲 | 5 °C55 °C |
| 定格出力 | 21.5 W |
| 1パック | 1個 |
| 純質量 | 2.45 |
| 総質量 | 2.653 |
| 関税率番号 | 84145915 |
| EAN | 4028177966253 |
| E-Number Sweden | E7238513 |
| ETIM 9 | EC000320 |

© Rittal 2025

3

Features

| ECLASS 8.0 | 27180716 |
|------------|----------|

Approvals

| Approvals | UL UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
| | UKCA適合宣言書 |

© Rittal 2025