

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.020

ファンモジュール

State: 2026/07/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.020 - ファンモジュール VX IT, TS IT 用

強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。シンプルな接続技術とエネルギー効率の高い回転速度制御。

Features

品番	SK 5503.020
仕様	トップパネルなし
製品説明	強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。
メリット	C13 IEC ソケットによる簡単な接続技術 特性線がプリセットされているので、効率のよい回転速度コントロールを実現 世界中での使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式ユニット
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	ファンユニット 1個 ファン 2個 配線済み 取り付け部品を含む 配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル
風量 (稼働時)	280 m ³ /h
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.7 A 60 Hz の場合: 0.69 A

Features

寸法：	幅: 550 mm 高さ: 42 mm 奥行: 340 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
回転速度	100 %
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
取り付け方法	次の幅 x 奥行 (mm) の VX IT 内：800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 次の幅 x 奥行 (mm) の TS IT 内：800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TX ケーブルネット内に、適用幅x奥行 (mm)：800x800 / 800x1000
注記：	逆圧が 25 Pa ある場合は風量が 280 m ³ /h に低下します
音圧レベル (稼働時)	46 dB(A)
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT TX CableNet
動作温度範囲	5 °C...55 °C
定格出力	42.5 W
1パック	1 個
純質量	3.4 kg
総質量	3.52 kg
関税率番号	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Features

製品説明

SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals

UL
UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書
UKCA適合宣言書