Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 5503.020 ファンモジュール

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 5503.020 - ファンモジュール VX IT, TS IT 用

強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。シンプルな接続技術とエネルギー効率の高い回転速度制御。

Features

品番	SK 5503.020
仕様	トップパネルなし
製品説明	強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。
メリット	C13 IEC ソケットによる簡単な接続技術 特性線がプリセットされているので、効率のよい回転速度コント ロールを実現 世界中での使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式ユ ニット
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	ファンユニット 1個 ファン 2個 配線済み 取り付け部品を含む 配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル
風量 (稼働時)	280 m³/h
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.7 A 60 Hz の場合: 0.69 A

© Rittal 2025

2

Features

寸法:	幅: 550 mm
	高さ: 42 mm
	奥行: 340 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
回転速度	100 %
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
取り付け方法	次の幅 x 奥行 (mm) の VX IT 内:800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x
	1200 次 0 恒 ·· 南行 (
	次の幅 x 奥行 (mm) の TS IT 内:800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
注記:	逆圧が 25 Pa ある場合は風量が 280 m³/h に低下します
音圧レベル (稼働時)	46 dB(A)
適用	エンクロージャータイプ: VX IT
	TS IT
動作温度範囲	5 °C55 °C
定格出力	42.5 W
1パック	1個
純質量	3.4
総質量	3.52
関税率番号	84145915
EAN	4028177966246
E-Number Sweden	E7238512
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

© Rittal 2025 3

Approvals

Approvals	UL
	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4