

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 5503.025 ファンモジュール

State: 2026/01/30 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 5503.025 - ファンモジュール VX IT, TS IT 用

強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です(オプション)。シンプルな接続技術とエネルギー効率の高い回転速度制御。



## Features

品番	SK 5503.025
仕様	トップパネルなし
製品説明	強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です(オプション)。
メリット	C13 IEC ソケットによる簡単な接続技術 特性線がプリセットされているので、効率のよい回転速度コントロールを実現 世界中の使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式ユニット
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 9005
同梱品	ファンユニット 1個 ファン 2個 配線済み 取り付け部品を含む 配線マニュアルおよびクイックスタートマニュアル
風量 (稼働時)	280 m <sup>3</sup> /h

# Features

定格電圧	100 V～240 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.7 A 60 Hz の場合: 0.69 A
寸法 :	幅: 550 mm 高さ: 42 mm 奥行: 340 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
回転速度	100 %
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
取り付け方法	次の幅 x 奥行 (mm) の VX IT 内 : 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 次の幅 x 奥行 (mm) の TS IT 内 : 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
注記 :	逆圧が 25 Pa ある場合は風量が 280 m <sup>3</sup> /h に低下します
音圧レベル (稼働時)	46 dB(A)
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT
動作温度範囲	5 °C...55 °C
定格出力	42.5 W
1パック	1 個
純質量	3.62
総質量	3.62
関税率番号	84145915
EAN	4028177966239
ETIM 9	EC000320

# Features

---

ECLASS 8.0

27180716

## Approvals

---

Approvals	UL UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書