

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 5503.025

## ファンモジュール

State: 2026/05/12 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 5503.025 - ファンモジュール VX IT, TS IT 用

強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。シンプルな接続技術とエネルギー効率の高い回転速度制御。



## Features

品番	SK 5503.025
仕様	トップパネルなし
製品説明	強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。
メリット	C13 IEC ソケットによる簡単な接続技術 特性線がプリセットされているので、効率のよい回転速度コントロールを実現 世界中での使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式ユニット
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 9005
同梱品	ファンユニット 1個 ファン 2個 配線済み 取り付け部品を含む 配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル
風量 (稼働時)	280 m <sup>3</sup> /h

# Features

定格電圧	100 V～240 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.7 A 60 Hz の場合: 0.69 A
寸法：	幅: 550 mm 高さ: 42 mm 奥行: 340 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
回転速度	100 %
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
取り付け方法	次の幅 x 奥行 (mm) の VX IT 内：800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 次の幅 x 奥行 (mm) の TS IT 内：800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
注記：	逆圧が 25 Pa ある場合は風量が 280 m <sup>3</sup> /h に低下します
音圧レベル (稼働時)	46 dB(A)
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT
動作温度範囲	5 °C...55 °C
定格出力	42.5 W
1パック	1 個
純質量	3.62 kg
総質量	3.62 kg
関税率番号	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Features

---

製品説明

SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m<sup>3</sup>/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005

# Approvals

---

Approvals

UL  
UL + C-UL (listed)

---

Explanations

CE適合宣言書  
UKCA適合宣言書