Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 5503.025 ファ<u>ンモジュール</u>

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 5503.025 - ファンモジュール VX IT, TS IT 用

強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。シンプルな接続技術とエネルギー効率の高い回転速度制御。



Features

品番	SK 5503.025
仕様	トップパネルなし
製品説明	強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプ ション)。
メリット	C13 IEC ソケットによる簡単な接続技術 特性線がプリセットされているので、効率のよい回転速度コント ロールを実現 世界中での使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式ユ ニット
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 9005
同梱品	ファンユニット 1個 ファン 2個 配線済み 取り付け部品を含む 配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル
風量 (稼働時)	280 m³/h

© Rittal 2025 2

Features

定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.7 A 60 Hz の場合: 0.69 A
寸法:	幅: 550 mm 高さ: 42 mm 奥行: 340 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
回転速度	100 %
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
取り付け方法	次の幅 x 奥行 (mm) の VX IT 内:800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 次の幅 x 奥行 (mm) の TS IT 内:800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
	逆圧が 25 Pa ある場合は風量が 280 m³/h に低下します
音圧レベル (稼働時)	46 dB(A)
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT
動作温度範囲	5 °C55 °C
定格出力	42.5 W
1パック	1個
純質量	3.62
総質量	3.62
 関税率番号	84145915
EAN	4028177966239

© Rittal 2025 3

Features

ECLASS 8.0	27180716

Approvals

Approvals	UL UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025