

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.025

ファンモジュール

State: 2026/06/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.025 - ファンモジュール VX IT, TS IT 用

強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。シンプルな接続技術とエネルギー効率の高い回転速度制御。



Features

| | |
|----------|--|
| 品番 | SK 5503.025 |
| 仕様 | トップパネルなし |
| 製品説明 | 強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。 |
| メリット | C13 IEC ソケットによる簡単な接続技術 特性線がプリセットされているので、効率のよい回転速度コントロールを実現 世界中での使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式ユニット |
| 材質 | 鋼板、塗装済み |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | ファンユニット 1個 ファン 2個 配線済み 取り付け部品を含む 配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル |
| 風量 (稼働時) | 280 m ³ /h |

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 定格電圧 | 100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz |
| 定格電流 最大 | 50 Hz の場合: 0.7 A 60 Hz の場合: 0.69 A |
| 寸法 : | 幅: 550 mm 高さ: 42 mm 奥行: 340 mm |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 20 |
| 回転速度 | 100 % |
| 適用ヒューズ | 遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A |
| 取り付け方法 | 次の幅 x 奥行 (mm) の VX IT 内 : 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 次の幅 x 奥行 (mm) の TS IT 内 : 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 |
| 注記 : | 逆圧が 25 Pa ある場合は風量が 280 m ³ /h に低下します |
| 音圧レベル (稼働時) | 46 dB(A) |
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX IT TS IT |
| 動作温度範囲 | 5 °C...55 °C |
| 定格出力 | 42.5 W |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 3.62 kg |
| 総質量 | 3.62 kg |
| 関税率番号 | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Features

製品説明

SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005

Approvals

Approvals

UL
UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書
UKCA適合宣言書