## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 5503.120 ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2025/12/13 (Source: rittal.com/jp-ja)



# DK 5503.120 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、19インチ マウンティングレール付き

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。耐荷重1500kgまで対応可能な奥行き可変式19インチ プロファイルレール付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。



#### **Features**

品番	DK 5503.120
材質	鋼板製
	アルミニウム
	透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
	内装:浸漬下塗り
	ドアおよびトップパネル:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035
	内装:RAL 9005

© Rittal 2025 2

### **Features**

同梱品	TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル 2本の 482.6 mm(19インチ)固定プロファイルを前後に、クイック E 定部品を使って奥行きレールへ固定、奥行き調整可能 トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付属品) 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 50 x トルクスねじ、導電性 (付属品) IPPCパレットトップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。 鋼板製リアドア、180°ヒンジ
 寸法:	幅: 800 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 800 mm
 高さ単位(ユニット)	24 U
高さ単位(ユニット)	24 U
19インチ 機器取り付け面前の作業 空間を十分に確保 (フロント側 / リ ア側)	147 mm / 105 mm
取り付け面間隔(出荷時の状態に おいて)	545 mm
Design doors	密閉型

© Rittal 2025 3

## **Features**

耐荷重	15,000 N
注記:	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合が あります。
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	76
総質量	80.8
EAN	4028177678484
E-Number Sweden	E7239536
ETIM 9	EC010919
ECLASS 8.0	27180207

# **Approvals**

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025