

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5503.790

ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2026/01/31 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5503.790 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、IP 55、内装無しラック

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。個別のカスタマイズに適している19インチ内装無しの空エンクロージャー。さまざまなサイズおよび保護等級 IP 55までが用意されています。

Features

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番 | DK 5503.790 |
| 材質 | 鋼板製 アルミニウム |
| 表面 | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：浸漬下塗り ドアおよびトップパネル：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装 |
| General colour | RAL 7035 |
| 塗装色 | ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035 |
| 同梱品 | TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き アルミニウム透視ドア、フロント (180°) 鋼板製リアドア、180°ヒンジ フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル トップパネル、ワンピース型、密閉型 グランドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型 グランドプレート用連結部パッキンおよびパッキンセット(付属品) アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付 属品) 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 50 x トルクスねじ、導電性 (付属品) IPPCパレット |

Features

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 寸法： | 幅: 800 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 800 mm |
| Design doors | 密閉型、IP 55 |
| 19インチ機器取り付け面の仕様 | 19インチ内装無し |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55(連結部パッキンあるいはねじ留めサイドパネルを使用の場合のみ。) |
| 注記： | 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。 エンクロージャーの高さ x 奥行きが、2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mmの場合、サイドパネルは発注時に有無の指示をいただくことで手配可能です。エンクロージャーに取り付けられた状態で納入されます。 |
| 基材 | アルミニウム |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 72 |
| 総質量 | 75.8 |
| EAN | 4028177702820 |
| E-Number Sweden | E7239934 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

Approvals

Certificates

表面

保護等級

Explanations

CE適合宣言書