

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5504.181

# ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2026/06/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5504.181 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 通気型ドア付き、19インチ マウントフレーム付き

TS IT 通気型。ルーム空調用。耐荷重1500kgまで対応可能な19インチ マウントフレーム付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

## Features

品番	DK 5504.181
材質	鋼板製 アルミニウム
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：浸漬下塗り ドアおよびトップパネル：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035 内装、通気用パンチングメタル(フロント)：RAL 9005

# Features

同梱品	<p>TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き アルミ &amp; 鋼板製フロントドア、通気型(パンチングメタルの開口率約 85 %)、180°ヒンジ付き フロント &amp; リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル 2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリア、奥行き可変式 トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。 アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付属品) 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 50 x トルクスねじ、導電性 (付属品) IPPCパレット トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。 鋼板製リアドア、通気型 (パンチングメタルの開口率約 85 %)、180°ヒンジ付き</p>
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)	24 U
高さ単位(ユニット)	24 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	87 mm / 165 mm
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	745 mm

# Features

---

Design doors	通気型
19インチ機器取り付け面の仕様	マウントフレーム、19インチ
耐荷重	15,000 N
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	アルミニウム
1パック	1個
純質量	80 kg
総質量	85 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	TS IT, 19" mounting frame, vented, WHD: 800 x 1200 x 1000 mm, 24 U

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書