

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5509.120

ネットワークラック/サーバーラック
IT サーバーラック

State: 2025/12/08 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5509.120 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、19インチ マウンティングレール付き

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。耐荷重1500kgまで対応可能な奥行き可変式19インチ プロファイルレール付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。



Features

品番	DK 5509.120
材質	鋼板製 アルミニウム 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：浸漬下塗り ドアおよびトップパネル：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035 内装：RAL 9005

Features

同梱品

TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ
フロント＆リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E
用クイックハンドル
2本の 482.6 mm(19インチ)固定プロファイルを前後に、クイック固定部品を使って奥行きレールへ固定、奥行き調整可能
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレート
を持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。
アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付属品)
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
IPPCパレット
トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。
鋼板製リアドア、密閉型、両開き 2枚ドア、180°ヒンジ付き

寸法：

幅: 800 mm

高さ: 2,000 mm

奥行: 1,000 mm

高さ単位(ユニット)

42 U

高さ単位(ユニット)

42 U

19インチ 機器取り付け面前の作業

87 mm / 165 mm

空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)

取り付け面間隔 (出荷時の状態において)

745 mm

Design doors

密閉型

19インチ機器取り付け面の仕様

19インチマウンティングレール

Features

耐荷重	15,000 N
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	108
総質量	113
EAN	4028177678552
E-Number Sweden	E7239543
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書
