

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5509.161

# ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2026/02/01 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5509.161 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 通気型ドア付き、セットアップ仕様、19インチ マウント フレーム付き

TS IT 通気型。ルーム空調用。実用的な装備を含むセットアップ仕様。耐荷重1500kgまで対応可能な19インチ マウントフレーム付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

## Features

品番	DK 5509.161
材質	鋼板製 アルミニウム ベース コーナーピース：鋼板 ベース トリムパネル、前後：鋼板 コーナーおよび連結部カバープラスチック
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：浸漬下塗り ドア、トップパネルおよびサイドパネル：浸漬下塗りおよび粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035 内装、通気用パンチングメタル(フロント)、ベース：RAL 9005

# Features

---

同梱品	TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き アルミ & 鋼板製フロントドア、通気型(パンチングメタルの開口率約 85 %)、180°ヒンジ付き 鋼板製リアドア、通気型 (パンチングメタルの開口率 約 85 %)、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き フロント & リアにロック : シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル 2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリア、奥行き可変式 サイドパネル、ワンピース型、施錠可能 トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。 ボトムホルダー グランドプレート、ワンピース型、通気孔付き、後方にケーブルエントリー付き VX ベースシステムベース、100 mm、通気型 ベース コーナーピースとサイドのトリムパネルはねじ留めされています 前後用のベース トリムパネルおよびコーナーカバーと連結部カバーは同梱されています 4 x レベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品) トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 50 x トルクスねじ、導電性 (付属品) エンクロージャー奥行き方向の外側実装面用ケーブルクランプラー (ハンマー・ヘッド形) : 4 本 (付属品) 10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品) 中央アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー、取り付け済み IPPCパレット
-----	--

# Features

寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
高さ単位(ユニット)	42 U
高さ、ベース含む	2,100 mm
19インチ 機器取り付け面前の作業 空間を十分に確保 (フロント側 / リ ア側)	87 mm / 165 mm
取り付け面間隔 (出荷時の状態に おいて)	745 mm
Design doors	通気型
19インチ機器取り付け面の仕様	マウントフレーム、19インチ
耐荷重	15,000 N
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合が あります。
基材	アルミニウム
1パック	1 個
純質量	155.5
総質量	161.5
EAN	4028177706071
E-Number Sweden	E7239910
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書