

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5511.151

ネットワークラック/サーバーラック
TS IT

State: 2026/06/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5511.151 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、セットアップ仕様、19インチ マウントフ レーム付き

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。実用的な装備を含むセットアップ仕様。耐荷重1500kgまで対応可能な19インチ マウントフレーム付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

Features

| | |
|----------------|---|
| 品番 | DK 5511.151 |
| 材質 | 鋼板製 アルミニウム ベース コーナーピース：鋼板 ベース トリムパネル、前後：鋼板 コーナーおよび連結部カバープラスチック 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm |
| 表面 | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：浸漬下塗り ドア、トップパネルおよびサイドパネル：浸漬下塗りおよび粉体塗装 |
| General colour | RAL 7035 |
| 塗装色 | ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035 内装、ベース：RAL 9005 |

Features

同梱品

エンクロージャーフレーム TS 8。ドア、トップパネル、ベースおよびサイドパネル付き

アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ

フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル

2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリア、奥行き可変式

トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。

中央アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリ、取り付け済み

12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)

50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)

ボトムホルダー

フロント グランドモジュール、ブランクトリムとして取り付け

VX ベースシステムベース、100 mm、通気型

ベース コーナーピースとサイドのトリムパネルはねじ留めされています

前後用のベース トリムパネルおよびコーナーカバーと連結部カバーは同梱されています

サイドパネル、ワンピース型、施錠可能

4 x レベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品)

エンクロージャー奥行き方向の外側実装面用ケーブルクランプレール (ハンマーヘッド形)：4 本 (付属品)

10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品)

IPPCパレット

トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。

鋼板製リアドア、密閉型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き

Features

| | |
|---|---|
| 寸法： | 幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,200 mm |
| 高さ単位(ユニット) | 42 U |
| 高さ単位(ユニット) | 42 U |
| 高さ、ベース含む | 2,100 mm |
| 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側) | 147 mm / 305 mm |
| 取り付け面間隔 (出荷時の状態において) | 745 mm |
| 19インチ機器取り付け面の仕様 | マウントフレーム、19インチ |
| 耐荷重 | 15,000 N |
| 注記： | 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。 |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 172 kg |
| 総質量 | 187 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| 製品説明 | TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 1200 mm, 42 U, pre-configured |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

| | |
|--------------|----|
| Certificates | 表面 |
|--------------|----|

| | |
|--------------|---------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
|--------------|---------|