

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5514.130

ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2026/04/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5514.130 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、IP 55、19インチ プロファイルレール付き

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。耐荷重1500kgまで対応可能な奥行き可変式19インチ プロファイルレール付き19インチ内装。さまざまなサイズおよび保護等級 IP 55までが用意されています。

Features

品番	DK 5514.130
材質	鋼板製 安全ガラスの1枚板(厚さ 3mm)付きアルミニウム透視ドア
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：浸漬下塗り ドアおよびトップパネル：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035 内装：RAL 9005
同梱品	TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 50 x トルクスねじ、導電性 (付属品) アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ 鋼板製リアドア、180°ヒンジ フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル グラウンドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型 トップパネル、ワンピース型、密閉型

Features

寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,200 mm 奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)	47 U
高さ単位(ユニット)	47 U
取り付け面間隔（出荷時の状態において）	745 mm
耐荷重	15,000 N
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
品番について	単独設置の場合は、サイドパネルがすでにねじ留めされているエンクロージャーをご発注ください。
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	アルミニウム
1パック	1 個
純質量	126.7 kg
総質量	139 kg
関税率番号	94032080
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Certificates

保護等級