Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5516.151 ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 5516.151 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、セットアップ仕様、19インチ マウントフ レーム付き

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。実用的な装備を含むセットアップ仕様。耐荷重1500kgまで対応可能な19インチマウントフレーム付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

Features

品番	DK 5516.151
材質	鋼板製
	アルミニウム
	ベース コーナーピース:鋼板
	ベース トリムパネル、前後:鋼板
	コーナーおよび連結部カバープラスチック
	透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
	内装:浸漬下塗り
	ドア、トップパネルおよびサイドパネル:浸漬下塗りおよび粉体塗
	装
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035
	内装、ベース:RAL 9005

© Rittal 2025

Features

同梱品

エンクロージャーフレーム TS 8。ドア、トップパネル、ベースおよびサイドパネル付き

アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ

フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル

2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリア、奥行き可変式

トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。

中央アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサ リー、取り付け済み

12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)

ボトムホルダー

フロント グランドモジュール、ブランクトリムとして取り付け VX ベースシステムベース、100 mm、通気型

ベース コーナーピースとサイドのトリムパネルはねじ留めされて います

前後用のベーストリムパネルおよびコーナーカバーと連結部カバーは同梱されています

サイドパネル、ワンピース型、施錠可能

4xレベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品)

エンクロージャー奥行き方向の外側実装面用ケーブルクランプレール (ハンマーヘッド形):4本 (付属品)

10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品) IPPCパレット

トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。

鋼板製リアドア、密閉型、両開き2枚ドア、180°ヒンジ付き

© Rittal 2025

Features

寸法:	幅: 800 mm 高さ: 2,200 mm
	奥行: 1,200 mm
高さ単位(ユニット)	47 U
高さ単位(ユニット)	47 U
高さ、ベース含む	2,300 mm
19インチ 機器取り付け面前の作業 空間を十分に確保 (フロント側 / リ ア側)	147 mm / 305 mm
取り付け面間隔(出荷時の状態において)	745 mm
19インチ機器取り付け面の仕様	マウントフレーム、19インチ
耐荷重	15,000 N
注記:	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合が あります。
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	187
総質量	202
EAN	4028177706347
E-Number Sweden	E7239909
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

© Rittal 2025 4

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)	
Certificates	表面	
Explanations	CE適合宣言書	

© Rittal 2025 5