Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 5526.141 ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 5526.141 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、19インチ マウントフレーム付き

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。耐荷重 1,500 kg まで対応可能な 19インチ マウントフレーム付き 19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

Features

品番	DK 5526.141
材質	鋼板製
	アルミニウム
	透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
	内装:浸漬下塗り
	ドアおよびトップパネル:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035

© Rittal 2025

2

Features

同梱品	TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
	アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ
	フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E
	用クイックハンドル
	2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリ
	ア、奥行き可変式
	トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレート
	を持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同
	梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。
	アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付
	属品)
	12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
	50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
	IPPCパレット
	トップパネル、多分割型、取り外し可能。後方、横方向にケーブル
	引き込みが可能で、カバーのしてあるファンモジュール用カットア
	ウト付き
	鋼板製リアドア、180°ヒンジ
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 1,200 mm
	奥行: 600 mm
高さ単位(ユニット)	24 U
高さ単位(ユニット)	24 U
19インチ 機器取り付け面前の作業 空間を十分に確保 (フロント側 / リ ア側)	84 mm / 168 mm
/ ניאו <i>(</i>	
取り付け面間隔(出荷時の状態に おいて)	345 mm
Design doors	田刈王

© Rittal 2025 3

Features

耐荷重	15,000 N
注記:	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合が あります。
基材	アルミニウム
1パック	1 個
純質量	67.1
総質量	70.6
EAN	4028177705838
E-Number Sweden	E7239870
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025