Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 5526.790 ネットワークラック/サーバーラッ クTSIT

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 5526.790 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、IP 55、内装無しラック

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。個別のカスタマイズに適している19インチ内装無しの空エンクロージャー。さまざまなサイズおよび保護等級 IP 55までが用意されています。

Features

品番	DK 5526.790
材質	鋼板製
	アルミニウム
表面	エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
	内装:浸漬下塗り
	ドアおよびトップパネル:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035
同梱品	TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
	アルミニウム透視ドア、フロント(180°)
	鋼板製リアドア、180°ヒンジ
	フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E
	用クイックハンドル
	トップパネル、ワンピース型、密閉型
	グランドプレート付きボトムトレイ、多分割型、密閉型
	グランドプレート用連結部パッキンおよびパッキンセット(付属品)
	アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付
	属品)
	12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
	50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
	IPPCパレット

© Rittal 2025

2

Features

寸法:	幅: 600 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 600 mm
Design doors	密閉型、IP 55
19インチ機器取り付け面の仕様	19インチ内装無し
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55(連結部パッキンあるいはねじ留めサイドパネルを使用の場合のみ。)
注記:	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。 エンクロージャーの高さ x 奥行きが、2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mmの場合、サイドパネルは発注時に有無の指示をいただくことで手配可能です。エンクロージャーに取り付けられた状態で納入されます。
基材	アルミニウム
1パック	1個
純質量	53
総質量	53.8
EAN	4028177703575
E-Number Sweden	E7239933
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)	
-----------	--------------------	--

© Rittal 2025

Approvals

Certificates	表面 保護等級
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4