

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5528.151

ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2026/06/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5528.151 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、セットアップ仕様、19インチ マウントフ レーム付き

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。実用的な装備を含むセットアップ仕様。耐荷重1500kgまで対応可能な19インチ マウントフレーム付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

Features

品番	DK 5528.151
材質	鋼板製 アルミニウム ベース コーナーピース：鋼板 ベース トリムパネル、前後：鋼板 コーナーおよび連結部カバープラスチック 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：浸漬下塗り ドア、トップパネルおよびサイドパネル：浸漬下塗りおよび粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035 内装、ベース：RAL 9005

Features

同梱品

エンクロージャーフレーム TS 8。ドア、トップパネル、ベースおよびサイドパネル付き

アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ

フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル

2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリア、奥行き可変式

トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。

中央アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリ、取り付け済み

12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)

50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)

ボトムホルダー

フロント グランドモジュール、ブランクトリムとして取り付け

VX ベースシステムベース、100 mm、通気型

ベース コーナーピースとサイドのトリムパネルはねじ留めされています

前後用のベース トリムパネルおよびコーナーカバーと連結部カバーは同梱されています

サイドパネル、ワンピース型、施錠可能

4 x レベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品)

エンクロージャー奥行き方向の外側実装面用ケーブルクランプレール (ハンマーヘッド形)：4 本 (付属品)

10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品)

IPPCパレット

トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。

鋼板製リアドア、密閉型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き

Features

寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 800 mm
高さ単位(ユニット)	38 U
高さ単位(ユニット)	38 U
高さ、ベース含む	1,900 mm
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	84 mm / 168 mm
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	545 mm
19インチ機器取り付け面の仕様	マウントフレーム、19インチ
耐荷重	15,000 N
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	125.5 kg
総質量	132 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 800 mm, 38 U, pre-configured

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Certificates	表面
--------------	----

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------