Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 5529.181
# ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2026/06/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

# DK 5529.181 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 通気型ドア付き、19インチ マウントフレーム付き

TS IT 通気型。ルーム空調用。耐荷重1500kgまで対応可能な19インチ マウントフレーム付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

## Features

| | |
|---|---|
| 品番 | DK 5529.181 |
| 材質 | 鋼板製<br>アルミニウム |
| 表面 | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り<br>内装：浸漬下塗り<br>ドアおよびトップパネル：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装 |
| General colour | RAL 7035 |
| 塗装色 | ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035<br>内装、通気用パンチングメタル(フロント)：RAL 9005 |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| 同梱品 | TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き<br>アルミ＆鋼板製フロントドア、通気型(パンチングメタルの開口率 約 85 %)、180°ヒンジ付き<br>フロント＆リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル<br>2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリア、奥行き可変式<br>トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。<br>アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付属品)<br>12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)<br>50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)<br>IPPCパレット<br>トップパネル、多分割型、取り外し可能。後方、横方向にケーブル引き込みが可能で、カバーのしてあるファンモジュール用カットアウト付き<br>鋼板製リアドア、通気型 (パンチングメタルの開口率 約 85 %)、両開き２枚ドア、180°ヒンジ付き |
| 寸法： | 幅: 600 mm<br>高さ: 2,000 mm<br>奥行: 600 mm |
| 高さ単位(ユニット) | 42 U |
| 高さ単位(ユニット) | 42 U |
| 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側) | 84 mm / 168 mm |
| 取り付け面間隔（出荷時の状態において） | 345 mm |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Design doors | 通気型 |
| 19インチ機器取り付け面の仕様 | マウントフレーム、19インチ |
| 耐荷重 | 15,000 N |
| 注記： | 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。 |
| 基材 | アルミニウム |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 67 kg |
| 総質量 | 70 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| 製品説明 | TS IT, 19" mounting frame, vented, WHD: 600 x 2000 x 600 mm, 42 U |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | 表面 |
| Explanations | CE適合宣言書 |