

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5530.110

ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2026/06/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5530.110 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 通気型ドア付き、19インチマウンティングレール付き

TS IT 通気型。ルーム空調用。耐荷重1500kgまで対応可能な奥行き可変式19インチ プロファイルレール付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。



Features

| | |
|----------------|--|
| 品番 | DK 5530.110 |
| 材質 | 鋼板製 アルミニウム |
| 表面 | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：浸漬下塗り ドアおよびトップパネル：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装 |
| General colour | RAL 7035 |
| 塗装色 | ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035 内装、通気用パンチングメタル(フロント)：RAL 9005 |

Features

| | |
|-----|--|
| 同梱品 | <p>TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き アルミ & 鋼板製フロントドア、通気型(パンチングメタルの開口率約 85 %)、180°ヒンジ付き フロント & リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル 2本の 482.6 mm(19インチ)固定プロファイルを前後に、クイック固定部品を使って奥行きレールへ固定、奥行き調整可能 トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。 アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリ (付属品) 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 50 x トルクスねじ、導電性 (付属品) IPPCパレット トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。 鋼板製リアドア、通気型 (パンチングメタルの開口率約 85 %)、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き</p> |
|-----|--|

| | |
|-----|---|
| 寸法： | 幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm |
|-----|---|

| | |
|------------|------|
| 高さ単位(ユニット) | 42 U |
|------------|------|

| | |
|------------|------|
| 高さ単位(ユニット) | 42 U |
|------------|------|

| | |
|---|----------------|
| 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側) | 84 mm / 168 mm |
|---|----------------|

| | |
|----------------------|--------|
| 取り付け面間隔 (出荷時の状態において) | 545 mm |
|----------------------|--------|

Features

| | |
|-----------------|--|
| 19インチ機器取り付け面の仕様 | 19インチマウンティングレール |
| 耐荷重 | 15,000 N |
| 注記： | 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。 |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 82.3 kg |
| 総質量 | 86.6 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| 製品説明 | TS IT, 19" mounting angles, vented, WHD: 600 x 2000 x 800 mm, 42 U |

Approvals

| | |
|--------------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | 表面 |
| Explanations | CE適合宣言書 |