

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5831.580

SE 8 システム エンクロージャー

State: 2025/12/14 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SE 5831.580 - SE 8 システム エンクロージャー IP 66/ NEMA 4

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル(ねじ留め式)とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。内部構造は TS 8 と完全な互換性を持ち、TS 8 のプロダクトファミリーに完全統合されています。IP 66 / NEMA 4 による高い保護性能。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。

Features

品番	SE 5831.580
製品説明	システム エンクロージャーは、TS8 プラットフォームをベースとしています。TS 8 内装用システムアクセサリーは、制限無く使用できます。
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm ボトム：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	ハウジング、ドアおよびリアパネル：浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント マウンティングプレート：亜鉛めっき ボトム：浸漬下塗りおよび静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 マウンティングプレート ボトム、密閉型 リアパネル、ねじを緩め取り外し可 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
-----	---

寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 400 mm
-----	---

マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	699 mm x 1,696 mm
-------------------------	-------------------

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
--------------------	-------

保護等級、NEMA	NEMA 4 NEMA 3R
-----------	-------------------

ドアの数	1
------	---

基材	鋼板製
----	-----

1パック	1 個
------	-----

純質量	121.1
-----	-------

総質量	124.8
-----	-------

EAN	4028177696730
-----	---------------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Approvals

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書