

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5831.580

## SE 8 システム エンクロージャー

State: 2026/05/02 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5831.580 - SE 8 システム エンクロージャー IP 66/

## NEMA 4

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル(ねじ留め式)とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。内部構造はTS8と完全な互換性を持ち、TS8のプラットフォームファミリーに完全統合されています。IP 66 / NEMA 4による高い保護性能。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。

## Features

品番	SE 5831.580
製品説明	システム エンクロージャーは、TS8プラットフォームをベースとしています。TS 8 内装用システムアクセサリは、制限無く使用できます。
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm ボトム：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	ハウジング、ドアおよびリアパネル：浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント マウンティングプレート：亜鉛めっき ボトム：浸漬下塗りおよび静電粉体塗装、テクスチャーペイント
塗装色	RAL 7035

# Features

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 マウンティングプレート ボトム、密閉型 リアパネル、ねじを緩め取り外し可 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	699 mm x 1,696 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
保護等級、NEMA	NEMA 4 NEMA 3R
ドアの数	1
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	121.1 kg
総質量	124.8 kg
関税率番号	94032080
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x1800x400 mm, Sheet steel, IP 66 / NEMA 4, with mounting plate, single door at the front

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書