Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5831.680 VX SE システム エンクロージャ

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



SE 5831.680 - VX SE システム エンクロージャー IP 66/ NEMA 4

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 連結型システムと完全に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がないので、効率が向上します。IP 66 / NEMA 4 による高い保護性能。







Features

| 品番 | SE 5831.680 |
|-----|--------------------------------|
| 材質 | エンクロージャー:鋼板 1.5 mm |
| | ドア:鋼板、2.0 mm |
| | リアパネル:鋼板製、1.5 mm |
| | ボトム:鋼板、1.5 mm |
| | マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm |
| 表面 | ハウジング、ドアおよびリアパネル:浸漬下塗り、外側は静電粉体 |
| | 塗装、テクスチャーペイント |
| | マウンティングプレート: 亜鉛めっき |
| | ボトム:浸漬下塗りおよび静電粉体塗装、テクスチャーペイント |
| 塗装色 | RAL 7035 |

© Rittal 2025 2

Features

| 同梱品 | エンクロージャー、トップ&サイド一体型 |
|-------------------------|--------------------------|
| | ドア |
| | ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 |
| | マウンティングプレート |
| | ボトム、グランドプレート |
| | リアパネル、ねじを緩め取り外し可 |
| | ロック:ダブルビットNo.5/3 mm |
| | 2 x システムレール (18 x 39 mm) |
| 寸法: | 幅: 800 mm |
| | 高さ: 1,800 mm |
| | 奥行: 400 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 | 699 mm x 1,696 mm |
| x高さ) | |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 66 |
| 保護等級、NEMA | NEMA 4 |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 |
| | Type 2 |
| | Type 3 |
| | Type 3R |
| | Type 4 |
| | Type 12 |
| IKJ-F | IK10 |
| ドアの数 | 1 |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1個 |
| 純質量 | 121.1 |
| 総質量 | 124.8 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 476.3 kg CO2 eq (Cat B) |
| | |

© Rittal 2025

Features

| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます |
|-----------------|--|
| EAN | 4028177959309 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvals

| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|--------------|---|
| Certificates | 表面保護等級 |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration |

© Rittal 2025