

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5843.500

SE 8 システム エンクロージャー

State: 2026/04/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5843.500 - SE 8 システム エンクロージャー

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル(ねじ留め式)とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。内部構造はTS 8と完全な互換性を持ち、TS 8のプロジェクトファミリーに完全統合されています。エンクロージャー幅は600～1800 mmまで。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。



Features

品番	SE 5843.500
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	ハウジング、ドアおよびリアパネル：浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント マウンティングプレートとグラウンドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 マウンティングプレート グラントプレート リアパネル、ねじを緩め取り外し可 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本 リアパネル、ワンピースタイプ
寸法：	幅: 1,200 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	1,099 mm x 1,896 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IKコード	IK10
ドアの数	2
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	175.4 kg
総質量	187.8 kg
関税率番号	94032080
ECLASS 8.0	27180101

Features

製品説明

SE Free-standing enclosure system, WHD: 1200x2000x400 mm,
Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書