Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5846.500 SE8システム エンクロージャ

State: 2025/11/06 (Source: rittal.com/jp-ja)



SE 5846.500 - SE 8 システム エンクロージャー

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。内部構造は TS 8 と完全な互換性を持ち、TS 8 のプロダクトファミリーに完全統合されています。エンクロージャー幅は 600 ~ 1800 mmまで。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。



Features

品番	SE 5846.500
材質	エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
	ドア:鋼板、2.0 mm
	リアパネル:鋼板製、1.5 mm
	グランドプレート:鋼板、1.5 mm
	マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面	ハウジング、ドアおよびリアパネル:浸漬下塗り、外側は静電粉体
	塗装、テクスチャーペイント
	マウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ
	RAL 7035

© Rittal 2025

2

Features

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型
	ドア
	シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒ
	ンジに交換可能
	マウンティングプレート
	グランドプレート
	リアパネル、ねじを緩め取り外し可
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
	TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
	リアパネル、ツーピースタイプ
寸法:	幅: 1,800 mm
	高さ: 2,000 mm
	奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	1,699 mm x 1,896 mm
x高さ)	
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
	NEMA 3R
IKコード	IK10
ドアの数	2
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	273
総質量	282
EAN	4028177666641
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4