

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SE 5846.500**

**SE 8 システム エンクロージャー**

State: 2026/02/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



# SE 5846.500 - SE 8 システム エンクロージャー

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル(ねじ留め式)とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできています、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。内部構造は TS 8 と完全な互換性を持ち、TS 8 のプロダクトファミリーに完全統合されています。エンクロージャー幅は 600 ~ 1800 mmまで。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。



## Features

品番	SE 5846.500
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グランドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	ハウジング、ドアおよびリアパネル：浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント マウンティングプレートとグランドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

# Features

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 マウンティングプレート グランドプレート リアパネル、ねじを緩め取り外し可 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本 リアパネル、ツーピースタイプ
寸法：	幅: 1,800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	1,699 mm x 1,896 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IKコード	IK10
ドアの数	2
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	273
総質量	282
EAN	4028177666641
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書