

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5846.500

SE 8 システム エンクロージャー

State: 2026/04/12 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5846.500 - SE 8 システム エンクロージャー

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル(ねじ留め式)とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。内部構造はTS 8と完全な互換性を持ち、TS 8のプロジェクトファミリーに完全統合されています。エンクロージャー幅は600～1800 mmまで。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。



Features

| | |
|-----|--|
| 品番 | SE 5846.500 |
| 材質 | エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グランドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm |
| 表面 | ハウジング、ドアおよびリアパネル：浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント マウンティングプレートとグランドプレート：亜鉛メッキ |
| 塗装色 | RAL 7035 |

Features

| | |
|------------------------|---|
| 同梱品 | エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 マウンティングプレート グラントプレート リアパネル、ねじを緩め取り外し可 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本 リアパネル、ツーピースタイプ |
| 寸法： | 幅: 1,800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 500 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 1,699 mm x 1,896 mm |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 |
| 保護等級、NEMA | NEMA 12 NEMA 3R |
| IKコード | IK10 |
| ドアの数 | 2 |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 273 kg |
| 総質量 | 282 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Features

製品説明

SE Free-standing enclosure system, WHD: 1800x2000x500 mm,
Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書