


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5850.580

## SE 8 システム エンクロージャー

State: 2026/02/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5850.580 - SE 8 システム エンクロージャー IP 66/ NEMA 4X

IP 66/NEMA 4による高い保護性能。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。

## Features

品番	SE 5850.580
製品説明	システム エンクロージャーは、TS8プラットフォームをベースとしています。TS 8 内装用システムアクセサリは、制限無く使用できます。
材質	ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ボトム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、3.0 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	ハウジング、リアパネルおよびドア：ヘヤーライン加工(粒度400番) マウンティングプレート：亜鉛めっき ボトム：塗装なし

# Features

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイダー一体型 ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 リアパネル、ねじを緩め取り外し可 マウンティングプレート ボトム、密閉型 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,600 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	499 mm x 1,496 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
保護等級、NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。
基材	ステンレス
1パック	1 個
純質量	92.4
総質量	94.4
EAN	4028177696747
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

---