Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5850.680 VX SE システム エンクロージャ-

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



SE 5850.680 - VX SE システム エンクロージャー IP 66/ NEMA 4X

ステンレス製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 連結型システムと完全に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がないので、効率が向上します。IP 66 / NEMA 4X による高い保護性能。







2

Features

品番	SE 5850.680
材質	ハウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘア ライン仕上げ ドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン 仕上げ
	リアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘア ライン仕上げ マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm ボトム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm

© Rittal 2025

Features

表面	ハウジング、リアパネルおよびドア:ヘヤーライン加工(粒度400番)
	マウンティングプレート: 亜鉛めっき
	ボトム:塗装なし
同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型
	ドア
	ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能
	リアパネル、ねじを緩め取り外し可
	マウンティングプレート
	ボトム、グランドプレート
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
	2 x システムレール (18 x 39 mm)
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 1,600 mm
	奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	499 mm x 1,496 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
保護等級、NEMA	NEMA 4X
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1
	Type 2
	Type 3
	Type 3X
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
IKコード	IK10

© Rittal 2025

Features

ドアの数	1
注記:	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご 使用をお薦めします。
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1個
純質量	92.4
総質量	94.4
EAN	4028177959415
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面保護等級
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025