

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.680

VX SE システム エンクロージャー

State: 2026/02/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

SE 5850.680 - VX SE システム エンクロージャー IP 66/ NEMA 4X

ステンレス製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル(ねじ留め式)とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできています、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 連結型システムと完全に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がないので、効率が向上します。IP 66 / NEMA 4X による高い保護性能。



Features

品番	SE 5850.680
材質	ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm ボトム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm

Features

表面	ハウジング、リアパネルおよびドア：ヘヤーライン加工(粒度400番) マウンティングプレート：亜鉛めっき ボトム：塗装なし
同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 リアパネル、ねじを緩め取り外し可 マウンティングプレート ボトム、グランドプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm)
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,600 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	499 mm x 1,496 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
保護等級、NEMA	NEMA 4X
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 2 Type 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
IKコード	IK10

Features

ドアの数	1
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご使用をお薦めします。
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	92.4
総質量	94.4
関税率番号	94032080
EAN	4028177959415
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面 保護等級
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書