Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5851.600 VX SE システム エンクロージャ

State: 2025/12/15 (Source: rittal.com/jp-ja)



SE 5851.600 - VX SE システム エンクロージャー ステンレス

ステンレス製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 連結型システムと完全に互換性があります。エンクロージャー幅は600~1200 mmまで。サイドパネルを取り付ける必要がないので、効率が向上します。







2

Features

品番 SE	
ラ ド 仕 リ ラ グ	ロウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアイン仕上げで、ア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアラインは上げでパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアダイン仕上げで、ランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mmでウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm

© Rittal 2025

Features

表面	ハウジング、ドアおよびリアパネル:ヘヤーライン加工(粒度400 ※)
	番) グランドプレート:塗装なし
	マウンティングプレート: 亜鉛めっき
	エンクロージャー、トップ&サイド一体型
问M 品	エファロージャー、ドック&ッイドー体室 ドア
	・・・ シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒ
	ンジに交換可能 ンジに交換可能
	リアパネル、ねじを緩め取り外し可
	マウンティングプレート
	グランドプレート
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
	2 x システムレール (18 x 39 mm)
	2 / 2 / 4 / 7 / (10 / 39 / 11111)
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 1,800 mm
	奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	499 mm x 1,696 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1
	Type 2
	Type 3
	Type 3R
	Type 12
IKJ-ド	IK10
ドアの数	1
注記:	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご
	使用をお薦めします。

© Rittal 2025

Features

基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1個
純質量	102.3
総質量	103.75
EAN	4028177959378
E-Number Sweden	E3465420
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面 保護等級
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025