

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5852.580

SE 8 システム エンクロージャー

State: 2025/12/21 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SE 5852.580 - SE 8 システム エンクロージャー IP 66/ NEMA 4X

IP 66/NEMA 4による高い保護性能。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。

Features

品番	SE 5852.580
製品説明	システム エンクロージャーは、TS8プラットフォームをベースとしています。TS 8 内装用システムアクセサリーは、制限無く使用できます。
材質	ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ボトム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、3.0 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	ハウジング、リアパネルおよびドア：ヘヤーライン加工(粒度400番) マウンティングプレート：亜鉛めっき ボトム：塗装なし

Features

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 リアパネル、ねじを緩め取り外し可 マウンティングプレート ボトム、密閉型 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
-----	---

寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 500 mm
-----	---

マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	699 mm x 1,696 mm
-------------------------	-------------------

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
--------------------	-------

保護等級、NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
-----------	--------------------

注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじのご使用をお勧めします。
-----	-------------------------------------

基材	ステンレス
----	-------

1パック	1 個
------	-----

純質量	126
-----	-----

総質量	132
-----	-----

関税率番号	94032080
-------	----------

EAN	4028177696754
-----	---------------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書