

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5853.580

SE 8 システム エンクロージャー

State: 2025/08/20 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5853.580 - SE 8 システム エンクロージャー IP 66/ NEMA 4X

IP 66/NEMA 4による高い保護性能。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。

Features

品番	SE 5853.580
製品説明	システム エンクロージャーは、TS8プラットフォームをベースとしています。TS 8 内装用システムアクセサリは、制限無く使用できます。
材質	ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ボトム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、3.0 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	ハウジング、リアパネルおよびドア：ヘヤーライン加工(粒度400番) マウンティングプレート：亜鉛めっき ボトム：塗装なし

Features

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 リアパネル、ねじを緩め取り外し可 マウンティングプレート ボトム、密閉型 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	699 mm x 1,896 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
保護等級、NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。
基材	ステンレス
1パック	1個
純質量	146
総質量	152
EAN	4028177696761
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書