

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5853.680

VX SE システム エンクロージャー

State: 2026/05/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5853.680 - VX SE システム エンクロージャー IP 66/ NEMA 4X

ステンレス製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル(ねじ留め式)とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 連結型システムと完全に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がないので、効率が向上します。IP 66 / NEMA 4X による高い保護性能。



Features

品番	SE 5853.680
材質	ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm ボトム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm

Features

表面	ハウジング、リアパネルおよびドア：ヘヤーライン加工(粒度400番) マウンティングプレート：亜鉛めっき ボトム：塗装なし
----	--

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 リアパネル、ねじを緩め取り外し可 マウンティングプレート ボトム、グランドプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm)
-----	---

寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
-----	---

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	699 mm x 1,896 mm
------------------------	-------------------

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
--------------------	-------

保護等級、NEMA	NEMA 4X
-----------	---------

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 2 Type 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
-----------------	---

IKコード	IK10
-------	------

Features

ドアの数	1
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご使用をお薦めします。
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	149 kg
総質量	153 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面 保護等級
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration