

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SE 5853.680**

**VX SE システム エンクロージャー**

State: 2026/02/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SE 5853.680 - VX SE システム エンクロージャー IP 66/ NEMA 4X

ステンレス製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル(ねじ留め式)とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 連結型システムと完全に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がないので、効率が向上します。IP 66 / NEMA 4X による高い保護性能。



## Features

---

品番	SE 5853.680
材質	ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm ボトム：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm

---

# Features

---

表面	ハウジング、リアパネルおよびドア：ヘヤーライン加工(粒度400番) マウンティングプレート：亜鉛めっき ボトム：塗装なし
同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 リアパネル、ねじを緩め取り外し可 マウンティングプレート ボトム、グランドプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm)
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	699 mm x 1,896 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
保護等級、NEMA	NEMA 4X
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 2 Type 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
IKコード	IK10

---

# Features

---

ドアの数	1
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご使用をお薦めします。
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	149
総質量	153
関税率番号	94032080
EAN	4028177959392
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面 保護等級
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書