

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5854.500

## SE 8 システム エンクロージャー

State: 2026/06/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5854.500 - SE 8 システム エンクロージャー ステンレス

エンクロージャー幅は 600～1200 mmまで。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。



## Features

品番	SE 5854.500
製品説明	自立型エンクロージャーシステムは、TS8プラットフォームをベースとしています。TS8用の内装用のシステムアクセサリは、制限無く使用できます。
材質	ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ グランドプレート：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	ハウジング、ドアおよびリアパネル：ヘヤーライン加工(粒度400番) グランドプレート：塗装なし マウンティングプレート：亜鉛めっき

# Features

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 リアパネル、ねじを緩め取り外し可 マウンティングプレート グラウンドプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本
寸法：	幅: 1,000 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	899 mm x 1,696 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IKコード	IK10
ドアの数	1
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピンねじのご使用をお勧めします。
基材	ステンレス
1パック	1 個
純質量	133 kg
総質量	140.4 kg
関税率番号	94032080
ECLASS 8.0	27180101

# Features

---

製品説明

SE Free-standing enclosure system, WHD: 1000x1800x400 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single door at the front

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書