Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





CP 6052.500 ケーブルグランド用モジュール

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



CP 6052.500 - ケーブルグランド用モジュール サポート アームコネクターØ 130 mm用

サポートアームコネクター 直径 130 mm 用のカットアウトが付いているキャビネットを壁に取り付けた場合の、ケーブル引き込み後の密閉に使用します。ケーブルが既に引き込まれていても、後付けできます。ケーブルクランプ用のハンマーヘッド形が装備されています。断面サイズが同じケーブルへの使用に適しています。



Features

品番	CP 6052.500
製品説明	サポートアームコネクター 直径 130 mm 用のカットアウトが付い ているキャビネットを壁に取り付けた場合の、ケーブル引き込み後 の密閉に使用します。ケーブルが既に引き込まれていても、後付け できます。ケーブルクランプ用のハンマーヘッド形が装備されてい ます。断面サイズが同じケーブルへの使用に適しています。
メリット	ケーブルが既に引き込まれていても、後付けできます。 断面サイズが同じケーブルへの使用に特に適しています。 ケーブル固定用のハンマーヘッド形付き。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む

© Rittal 2025 2

Features

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55 (取り付け方法およびケーブルの引き込み方法に正しく従った 場合)
1パック	1個
純質量	0.32
総質量	0.341
PCF/VE (Cradle to Gate)	1.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177305786
ETIM 9	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

© Rittal 2025

3