Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6108.000 スプリングナット M5

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



CP 6108.000 - スプリングナット M5

このスプリングは、コンポーネントがをしっかりと固定し、不意の位置ずれを防ぎます。

Features

品番	CP 6108.000
製品説明	このスプリングは、コンポーネントがをしっかりと固定し、不意の 位置ずれを防ぎます。
メリット	マウンティングブラケット 4597.000あるいは内装用マウンティン グブラケット 6205.100などで、内装を増すことが可能です。
材質	スチール
表面	亜鉛めっき
取り付け方法	実装奥行き 74 mm以上のコンフォートパネル 実装奥行き 100 mm以上のオプチパネル コンパクトパネル
寸法:	ねじ: M5
ねじ	M5
1パック	50 個
純質量	0.05
総質量	0.116
PCF/VE (Cradle to Gate)	0.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73181692
EAN	4028177233690

© Rittal 2025 2

Features

ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815

© Rittal 2025