## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CP 6205.100 マウンティングブラケット

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



#### CP 6205.100 - マウンティングブラケット 内装用

水平・垂直方向に、システムセクションおよびサポートレールを取り付ける際に使用します。実装可能奥行き 74 mm 以上のコンフォートパネル、あるいは、実装可能奥行き100 mm 以上のオプチパネル。マウンティングブラケットを内装用レールと併用すれば、LED システム照明灯を、ハウジングに機械加工を施すことなく、工具も使用せずに取り付けることができます。



#### **Features**

品番	CP 6205.100
製品説明	水平・垂直方向に、システムセクションおよびサポートレールを取り付ける際に使用します。実装可能奥行き 74 mm 以上のコン
	フォートパネル、あるいは、実装可能奥行き100 mm 以上のオプチ
	パネル。マウンティングブラケットを内装用レールと併用すれば、
	LED システム照明灯を、ハウジングに機械加工を施すことなく、エ
	具も使用せずに取り付けることができます。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法	実装奥行き 74 mm以上のコンフォートパネル
	実装奥行き 100 mm以上のオプチパネル
	内装用レール AX
取り付けについてのご注意	AX 鋼板製に取り付けるには、内装用レール AXが必要

© Rittal 2025

2

### Features

1パック	4 個
純質量	0.36
総質量	0.4
PCF/VE (Cradle to Gate)	1.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73182900
EAN	4028177536197
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3