Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





CP 6206.460 +100°/-60°傾斜アダプター

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



CP 6206.460 - +100°/-60°傾斜アダプター サポートアーム コネクター120 x 65 mm用

IW ワークデスク上への取り付け用で、Ø 130 mmコネクターや平面、あるいはサポートアームコネクター120 x 65 mm付きの固定パーツやカップリングが使用できます。サポートアームコネクター付きの20 kg までのハウジングに適合します。引き込まれたケーブルを保護するケーブルダクト付き。

Features

品番	CP 6206.460	
仕様	次の製品の上に取り付けます。	
	Ø 130 mmの固定パーツを取り付けるための加工が施されているIV	
	ワークデスク。	
	平面	
	サポートアームコネクター 120 x 65 mm 付き固定パーツ/カップリ	
	ング	
	サポートアームコネクター付きの20 kgまでのハウジングに対応	
	90 x 71 mm	
	Ø 130 mm	
	120 x 65 mm	
	VESA Standard 75	
	引き込まれたケーブルを保護するケーブルダクト付き。	
製品説明	クランプレバーを使って傾斜角度を 7.2°ピッチで調整可能。添付の	
	ストップスクリューで+100°/–15°までの範囲に固定可能。	
材質		
	ベローズ:プラスチック	
塗装色	傾斜アダプター:7035 (ライトグレー)	
	ベローズ:RAL 7024	

© Rittal 2025

2

Features

同梱品	取り付け部品を含む ベローズ	
回転型/傾斜型	Yes	
Tilt angle note	クランプレバーを使って7.2°ピッチで調節可能。添付のストップス クリューで、+100°/–15°の範囲で固定可能。	
1パック	1個	
純質量	0.86	
総質量	0.871	
PCF/VE (Cradle to Gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)	
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます	
関税率番号	73269098	
EAN	4028177684454	
ETIM 9	EC000882	
ECLASS 8.0	27400556	

Approvals

Explanations	製造者宣言書	
--------------	--------	--

© Rittal 2025 3