

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6206.460 +100°/-60°傾斜アダプター

State: 2026/02/08 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.460 - +100°/-60°傾斜アダプター サポートアーム コネクター120 x 65 mm用

IW ワークデスク上への取り付け用で、Ø 130 mmコネクターや平面、あるいはサポートアームコネクター120 x 65 mm付きの固定パーツやカップリングが使用できます。サポートアームコネクター付きの20 kg までのハウジングに適合します。引き込まれたケーブルを保護するケーブルダクト付き。

## Features

品番	CP 6206.460
仕様	<p>次の製品の上に取り付けます。</p> <p>Ø 130 mmの固定パーツを取り付けるための加工が施されているIW ワークデスク。</p> <p>平面</p> <p>サポートアームコネクター 120 x 65 mm 付き固定パーツ/カップリング</p> <p>サポートアームコネクター付きの20 kg までのハウジングに対応</p> <p>90 x 71 mm</p> <p>Ø 130 mm</p> <p>120 x 65 mm</p> <p>VESA Standard 75</p> <p>引き込まれたケーブルを保護するケーブルダクト付き。</p>
製品説明	クランプレバーを使って傾斜角度を 7.2°ピッチで調整可能。添付のストップスクリューで+100°/-15°までの範囲に固定可能。
材質	傾斜アダプター：鋼板製、塗装済み ベローズ：プラスチック
塗装色	傾斜アダプター：7035 (ライトグレー) ベローズ：RAL 7024

# Features

---

同梱品	取り付け部品を含む ベローズ
回転型/傾斜型	Yes
Tilt angle note	クランプレバーを使って7.2°ピッチで調節可能。添付のストップスクリューで、+100°/-15°の範囲で固定可能。
1パック	1 個
純質量	0.86
総質量	0.871
PCF/VE (Cradle to Gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177684454
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

# Approvals

---

Explanations	製造者宣言書
--------------	--------