

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.480

接続コンソールVESA 75/100

State: 2026/02/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.480 - 接続コンソールVESA 75/100

スリムタイプのコマンドパネル、市販のTFT類およびVESA 75/100コネクタ付き工業用PC類の背面への接続用。リタールサポートアームシステム CP 40およびCP 60に接続します。CP 120の場合は、サポートアームコネクターØ 130 mmを角形 120 x 65 mmに変更するアダプターを使用して接続します。



Features

品番	CP 6206.480
仕様	リタールサポートアームシステムに接続
製品説明	スリムタイプのコマンドパネル、市販のTFT類およびVESA 75/100コネクタ付き工業用PC類の背面への接続用。
メリット	かぎ穴形へのはめ込み式のため、簡単かつ迅速なワンマン組み立てが可能 配線やサービス用のスペースが大きめ 機器へのケーブルガイドが、コンソールの外部や下部からも可能です。 内部にある機器コネクターへの配線とアクセスを容易にする、取り外し可能なカバー付き ケーブルの固定も可能です。 カバーおよび失うことのないねじ
材質	亜鉛ダイカスト

Features

塗装色	接続コンソール：RAL 7035 カバー：RAL 7024
同梱品	パッキンおよび固定部品を含む ケーブル固定用ケーブルタイ
Rifid y/n	Yes
注記：	アプリケーションによって、固定パーツ、カップリング、傾斜アダプターあるいはアダプターを必要とします。
耐荷重	800 N
1パック	1 個
純質量	2.5
総質量	2.775
関税率番号	73269098
EAN	4028177693920
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

Approvals

Explanations	製造者宣言書
--------------	--------