Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





回転ジョイント



CP 6206.870 - 回転ジョイント ジブ付き/ジブなし

機械や設備へ、直接旋回可能な取り付け用に。

Features

品番	CP 6206.870
仕様	ジブ無し回転ジョイント
製品説明	機械や設備へ、直接旋回可能な取り付け用に。
メリット	回転角度リミッターを内蔵
用途	対応するハウジングは、吊り下げ型または据え置き型です
塗装色	RAL 7035
取り付け方法	Ø130mmサポートアーム接続部付きのハウジングに適合します。
耐荷重(静荷重)	700 N
Rotation angle/swivel area	約 310° 付属の止めねじを使って回転角度を制限できます
1パック	1個
純質量	1.36
総質量	1.46
関税率番号	76169990
EAN	4028177707948
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

© Rittal 2025

Approvals

Explanations

製造者宣言書

© Rittal 2025 3