Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6212.060 サポートプロファイル、高さ調節式

State: 2025/12/11 (Source: rittal.com/jp-ja)



CP 6212.060 - サポートプロファイル、高さ調節式 サポートアームシステム用

新しい高さ調節式サポートアームは、マン マシン コミュニケーション上の主要パラメータを常に見やすい位置に調節可能です。このシステムは、壁側の CP 120 サポートアームシステムのコンポーネント類にアダプター無しで直接取り付けたり、ハウジング側の CP 60 サポートアームシステムに直接取り付けたりすることができます。



Features

品番	CP 6212.060
製品説明	新しい高さ調節式サポートアームは、マン マシン コミュニケー
	ション上の主要パラメータを常に見やすい位置に調節可能です。壁
	面取り付け側は、CP 120 サポートアームシステムのコンポーネン
	ト類に追加のアダプター無しで直接取り付けることができます。同
	様にハウジング側は、型式によって CP 60 あるいは CP 120 サポー
	トアームシステムと接続可能です。

© Rittal 2025

Features

メリット	サポートアームはどの位置にでも停止します
	クランプレバーで固定箇所を追加できます
	サポートアーム前部に取り付けられた調節ねじにより、掛かってい
	る荷重に対して圧力スプリングが正確な調節を行います
	部品を取り外さなくても調節ねじを回せます
	回転部の大きなケーブルトレイおよびケーブルガイドによる安全性
	を確保
	ケーブルガイドへのアクセスを容易にする取り外し可能なサイドパ
	ネル
	取り付けたハウジングの傾斜角度は、どの高さ位置においても同じ
	です
	DVI や VGA などの大きいコネクターの付いたケーブルも、問題なく
	配線することが可能
	3つのシステムで、4 \sim 60 kg までの広い質量範囲に対応。(質量範
	囲は、取り付けられたハウジングと垂直サポートアームに適用され
	ます)
仕様	ケーブルトレイ:36 x 11 mm (幅x高さ)、最大コネクターグラン
	ド:41 x 17 mm (幅x高さ)
	調節範囲 600 mm (± 300 mm) により、より多くの人間工学的機能
	を提供します。
用途	
	座った姿勢 / 立った姿勢での作業に合わせて調整
材質	要節部品:アルミダイカスト
	ベローズ:プラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
長さ	741 mm
Connection options enclosure	CP 60

© Rittal 2025

Features

Connection options wall / machine	CP 120
注記:	高さ調節可能なサポートアームとのコンビネーションの場合は次のことにご注意ください:中間ヒンジを使用する場合は、高さ調節式サポートアームは必ず、操作用ハウジングに一番近い水平方向のポジションでご使用ください。
寸法:	長さ: 741 mm
 荷重	4 kg30 kg
品番について	ケーブル引き込み用の最大断面サイズは 41 x 17 mm です。 質量範囲とは、装備済みのエンクロージャーと垂直サポートアーム に適用されます。
1パック	1個
純質量	10.8
総質量	11.8
関税率番号	73269060
EAN	4028177924338
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

© Rittal 2025