Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6320.300 ハンドルストリップ・ドア付きコマ ンドパネルケース

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)



CP 6320.300 - ハンドルストリップ・ドア付きコマンドパネルケース

モダンなデザインの鋼板製ハンドルストリップ付きコマンドパネル、CP 60/120/180 サポート アームシステムに合う直径 130 mm サポートアーム用カットアウト付き、サービス(メンテナンス)を前方から行うタイプと後方から行うタイプとがあります、アルミ製フロントパネルは加工用に簡単に取り外せます、保護等級 IP 55。

Features

品番	CP 6320.300
材質	エンクロージャーとドア:鋼板
	ハンドルストリップ:アルミニウム
	フロントパネル:アルミニウム
	カバーキャップ:プラスチック
表面	エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、
	凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
	ハンドルストリップ:アルマイト処理(無着色)
	フロントパネル: アルマイト処理(無着色)
	エンクロージャーとドア:RAL 7035
	ハンドルストリップ:アルマイト処理(無着色)
	フロントパネル: アルマイト処理(無着色)
	カバーキャップ:RAL 7024 近似色
同梱品	サポートアームコネクター(直径130 mm)用カットアウトおよび
	補強付きエンクロージャー
	フロントには最大のカットアウト、加工が容易な 3 mm 厚のアルミ
	ニウムフロントパネルでカバーされている
	サイドにハンドルストリップおよびカバーキャップ
	ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
	成形内装アングル、システム穴付き

© Rittal 2025

2

Features

寸法:	幅: 380 mm
	高さ: 380 mm
	奥行: 210 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
仕様	背面ドア仕様
注記:	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒン
	ジを交換できます
	オプション:サポートアームコネクター Ø 130 mm、補強プレート
	にセンターよりずらして、あらかじめ形成されていて、簡単に穴を
	うがつことが可能
	後方よりのサービスアクセス用ロックシステム:ロックインサート
	27 mm、タイプ A、シリンダー錠、プラスチック製レバーハンドル
	およびT型ハンドル、タイプ B
基材	アルミニウム
ロック	ロックの仕様: カムロック
	ロックの数: 1
	ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1個
純質量	9.041
総質量	9.517
EAN	4028177693982
ECLASS 8.0	27180505

Approvals

© Rittal 2025 3

Approvals

Explanations

CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4