

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6320.300

ハンドルストリップ・ドア付きコマ
ンドパネルケース

State: 2026/02/25 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6320.300 - ハンドルトリップ・ドア付きコマンドパネルケース

モダンなデザインの鋼板製ハンドルトリップ付きコマンドパネル、CP 60/120/180 サポートアームシステムに合う直径 130 mm サポートアーム用カットアウト付き、サービス(メンテナンス)を前方から行うタイプと後方から行うタイプとがあります、アルミ製フロントパネルは加工用に簡単に取り外せます、保護等級 IP 55。

Features

品番	CP 6320.300
材質	エンクロージャーとドア：鋼板 ハンドルトリップ：アルミニウム フロントパネル：アルミニウム カバーキャップ：プラスチック
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、 凹凸模様（テクスチャー）仕上げ ハンドルトリップ：アルマイト処理(無着色) フロントパネル：アルマイト処理(無着色)
塗装色	エンクロージャーとドア：RAL 7035 ハンドルトリップ：アルマイト処理(無着色) フロントパネル：アルマイト処理(無着色) カバーキャップ：RAL 7024 近似色
同梱品	サポートアームコネクター（直径130 mm）用カットアウトおよび 補強付きエンクロージャー フロントには最大のカットアウト、加工が容易な 3 mm 厚のアルミニウムフロントパネルでカバーされている サイドにハンドルトリップおよびカバーキャップ ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック 成形内装アングル、システム穴付き

Features

寸法:	幅: 380 mm 高さ: 380 mm 奥行: 210 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
仕様	背面ドア仕様
注記:	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます オプション: サポートアームコネクター Ø 130 mm、補強プレートにセンターよりずらして、あらかじめ形成されていて、簡単に穴をうがつことが可能 後方よりのサービスアクセス用ロックシステム: ロックインサート 27 mm、タイプ A、シリンドー錠、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ B
基材	アルミニウム
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1 個
純質量	9.041 kg
総質量	9.517 kg
関税率番号	94032080
ECLASS 8.0	27180505
製品説明	CP Operating housing with handle strips, WHD: 380x380x210 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the rear

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書