

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6321.000

# コマンドパネル、デスクトップTFT モニター(24インチまで)用

State: 2026/05/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6321.000 - コマンドパネル、デスクトップTFTモニター(24インチまで)用

VESA 75/100 マウント内蔵。最大 24インチ (比率16:9/16:10) の市販のデスクトップ TFT モニターの効果的で安心できる保護をお約束します。高い保護等級 IP 65。

## Features

品番	CP 6321.000
仕様	単板安全ガラス付き透視窓
製品説明	画面サイズ 24インチまで、フォーマット 16:9/16:10の市販のデスクトップTFTモニターを組み込むために使用します。
材質	エンクロージャーとドア：鋼板 ハンドルストリップ：アルミニウム カバーキャップ：プラスチック 透視ガラス板：単層安全ガラス TFTホルダー：鋼板製
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ ハンドルストリップ：アルマイト処理(無着色)
塗装色	エンクロージャーとドア：RAL 7035 ハンドルストリップ：アルマイト処理(無着色) カバーキャップ：RAL 7024 近似色

# Features

同梱品	サポートアームコネクタ（直径130 mm）用カットアウトおよび補強付きエンクロージャー ガラス部 VESA 75/100マウント付きデスクトップTFTモニター用ホルダー サイドにハンドルストリップおよびカバーキャップ リアドア、右ヒンジ ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
寸法：	幅: 650 mm 高さ: 450 mm 奥行: 155 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
ロックの数	1
注記：	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクタとドアヒンジを交換できます オプション：サポートアームコネクタ Ø 130 mm、補強プレートにセンターよりずらして、あらかじめ形成されていて、簡単に穴をうがつことが可能 ロックインサートは、ロックインサート 27 mm、タイプ A、シリンドラ錠、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Bと交換可能
基材	アルミニウム
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1 個
純質量	16.468 kg
総質量	17.335 kg
関税率番号	94032080

# Features

---

ECLASS 8.0

27180505

---

製品説明

CP Operating housing for desktop TFT up to 24", WHD:  
650x450x155 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書