Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 6321.050

デスクトップ TFT モニター (最大 24 インチ) 用 AX 操作用ハウジング

State: 2025/10/31 (Source: rittal.com/jp-ja)



AX 6321.050 - デスクトップ TFT モニター (最大 24 インチ) 用 AX 操作用ハウジング

AX ベースのデスクトップ TFT モニター (最大 24 インチ) 用操作用ハウジング (鋼板製)、VESA 75/100 マウント付き。最大 24インチ (比率16:9/16:10) の市販のデスクトップ TFT モニターの効果的で安心できる保護をお約束します。高い保護等級 IP 65。







Features

General colour	RAL 7035
	ハンドルストリップ:アルマイト処理(無着色)
	凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
 表面	エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、
	TFT ホルダー:鋼板製
	透視ガラス板:単層安全ガラス
	カバーキャップ:プラスチック
	ハンドルストリップ:アルミニウム
	ドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
	エンクロージャー:鋼板
	クトップTFTモニターを組み込むために使用します。
製品説明	画面サイズ 24インチまで、フォーマット 16:9/16:10の市販のデス
品番	AX 6321.050

© Rittal 2025 2

Features

	エンクロージャーとドア:RAL 7035
	ハンドルストリップ:アルマイト処理(無着色)
	カバーキャップ:RAL 7024 近似色
同梱品	サポートアーム接続部 直径 130 mm 用カットアウトおよび補強付
	きドア付きハウジング
	ガラス部
	VESA 75/100マウント付きデスクトップTFTモニター用ホルダー
	サイドにハンドルストリップおよびカバーキャップ
	リアドア、右ヒンジ
	ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
	成形内装アングル、システム穴付き
寸法:	幅: 650 mm
	高さ: 450 mm
	奥行: 155 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1
	Type 12
ロックの数	2
IK I – F	IK08
	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒン
	ジを交換できます
	オプション:サポートアームコネクター Ø 130 mm、補強プレート
	にセンターよりずらして、あらかじめ形成されていて、簡単に穴を
	うがつことが可能
	後方よりのサービスアクセス用ロックシステム: ロックインサー
	ト、AX ミニクイックハンドルと交換可能、タイプ A ロックイン

© Rittal 2025 3

Features

基材	鋼板製
ロック	ロックの仕様: カムロック
	ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1個
純質量	15.66
総質量	15.8
PCF/VE (Cradle to Gate)	59.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177923249
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025