

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

**デスクトップ TFT モニター (最大 24
インチ) 用 AX 操作作用ハウジング**

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6321.050 - デスクトップ TFT モニター (最大 24 インチ) 用 AX 操作用ハウジング

AX ベースのデスクトップ TFT モニター (最大 24 インチ) 用操作用ハウジング (鋼板製)、VESA 75/100 マウント付き。最大 24 インチ (比率 16:9/16:10) の市販のデスクトップ TFT モニターの効果的で安心できる保護をお約束します。高い保護等級 IP 65。



Features

品番	AX 6321.050
製品説明	画面サイズ 24 インチまで、フォーマット 16:9/16:10 の市販のデスクトップ TFT モニターを組み込むために使用します。
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉 ハンドルストリップ：アルミニウム カバーキャップ：プラスチック 透視ガラス板：単層安全ガラス TFT ホルダー：鋼板製
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ ハンドルストリップ：アルマイト処理(無着色)
General colour	RAL 7035

Features

塗装色	エンクロージャーとドア：RAL 7035 ハンドルストリップ：アルマイト処理(無着色) カバーキャップ：RAL 7024 近似色
同梱品	サポートアーム接続部 直径 130 mm 用カットアウトおよび補強付きドア付きハウジング ガラス部 VESA 75/100マウント付きデスクトップTFTモニター用ホルダー サイドにハンドルストリップおよびカバーキャップ リアドア、右ヒンジ ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック 成形内装アングル、システム穴付き
寸法：	幅: 650 mm 高さ: 450 mm 奥行: 155 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
ロックの数	2
IKコード	IK08
注記：	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクタとドアヒンジを交換できます オプション：サポートアームコネクタ Ø 130 mm、補強プレートにセンターよりずらして、あらかじめ形成されていて、簡単に穴をうがつことが可能 後方よりのサービスアクセス用ロックシステム：ロックインサート、AX ミニクイックハンドルと交換可能、タイプ A ロックインサート (27 mm)

Features

基材	鋼板製
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1 個
純質量	15.66 kg
総質量	15.8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	59.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
製品説明	AX 操作用ハウジング, 24インチまでのデスクトップ TFT モニター用, 幅x高さx奥行: 650x450x155 mm, 鋼板製, ハンドルストリップはアルミ製

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書