### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6340.400 コンパクトパネル

State: 2025/11/04 (Source: rittal.com/jp-ja)



### CP 6340.400 - コンパクトパネル

エレガントなデザインの操作用ハウジング (アルミニウム押出成形プロファイル製)。小さい操作パネルに最適。多面的な内部実装。







#### **Features**

品番	CP 6340.400
仕様	CP 40(スチール製)用サポートアームコネクター90 x 71 mm付き
製品説明	フロントパネルに装着する小型操作ユニット用。フロントパネルを 背面からねじ留めし、内側からねじクランプを使って取り付けま す。板厚 2 ~ 6 mm までのフロントパネルでしたら、取り付け可能 です。リアパネルは右ヒンジまたは左ヒンジ付き。トップシェル は、CP 40 サポートアームシステム(スチール製)用にカットアウト および強化されています。
材質	トップシェル、グランドシェル:亜鉛ダイカスト リアパネル:アルミニウム サイドパーツ:アルミニウム押出成形プロファイル ねじカバー:プラスチック
表面	トップシェル、グランドシェル、サイドパーツ:静電粉体塗装 リアパネル:アルマイト処理(無着色)
<u>塗装色</u>	RAL 7024

© Rittal 2025 2

### **Features**

同梱品	トップシェル
	グランドシェル
	リアパネル
	サイドパーツ
	ねじカバー
	パッキンおよびクランプを含む 
寸法:	幅: 315 mm
	高さ: 388 mm
	奥行: 87 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
適用フロントパネル幅サイズ	252 mm
適用フロントパネル高さサイズ	350 mm
仕様	背面ドア仕様
基材	アルミニウム
1パック	1個
純質量	4.15
総質量	5.56
関税率番号	94032080
EAN	4028177382725
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

## Approvals

© Rittal 2025 3

# **Approvals**

Explanations

CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4